


# Priestorový portál DHSR-DGE25ZR-2DGE25ZR-SLT20

číslo dielca: 543033

FESTO

skladá sa z elektrických osí s ozubeným remeňom a guľôčkovým vedením a zvislého kompaktného pohonu s vedením. Presné a dynamické polohovanie. Definované rozhrania pre kyvné a uchopovacie prvky od spol. Festo. Možnosť objednať ako montážnu sadu, alebo ako kompletne zmontovaný celok.

Ak si želáte obdržať nezáväznú cenovú ponuku, prosím kliknite na značku Faxový dopyt.



## údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Zostava	priestorový portál 2.0
Užitočná záťaž	0 ... 4 kg
Pohon, os Z	SLT-20
Druh pohonu, os Z	pneumatický
Zdvih, os - Z	0 ... 200 mm
Opakovateľná presnosť v koncovej polohe os Z	± 0,02 mm
Pohon, os Y	2x DGE-25-ZR-KF
Druh pohonu, os Y	elektrický Pohon s ozubeným remeňom a s guľôčkovým vedením 2x
Medzipoloha, os Y	ktorýkoľvek
Zdvih, os - Y	0 ... 1.000 mm
Opakovateľná presnosť v koncovej polohe os Y	± 0,1 mm
Opakovateľná presnosť v medzipolohe os Y	± 0,1 mm
Pohon, os X	DGE-25-ZR-KF
Druh pohonu, os X	elektrický Pohon s ozubeným remeňom a s guľôčkovým vedením
Medzipoloha, os X	ktorýkoľvek
Zdvih, os - X	0 ... 3.000 mm
Opakovateľná presnosť v koncovej polohe os X	± 0,1 mm
Opakovateľná presnosť v medzipolohe os X	± 0,1 mm