


# Priestorový portál DHSR-DGE40ZR-2DGE25ZR-DGEA25

číslo dielca: 543041

FESTO

skladá sa z elektrických osí s ozubeným remeňom a guľôčkovým vedením a zvislej elektrickej výložníkovej osi. Presné polohovanie. Definované rozhrania pre kyvné a uchopovacie prvky od spol. Festo. Možnosť objednať ako montážnu sadu, alebo ako kompletne zmontovaný celok.

Ak si želáte obdržať nezáväznú cenovú ponuku, prosím kliknite na značku Faxový dopyt.



## údajový list

| charakteristický znak                        | Hodnota  |
|--|--|
| Zostava                                      | priestorový portál 3.0   |
| Užitočná záťaž                               | 0 ... 6 kg   |
| Pohon, os Z                                  | DGEA-25  |
| Druh pohonu, os Z                            | elektrický<br>DGEA pohon s ozubeným remeňom                      |
| Medzipoloha, os Z                            | ktorýkoľvek  |
| Zdvih, os - Z                                | 0 ... 800 mm   |
| Opakovateľná presnosť v koncovej polohe os Z | ± 0,05 mm  |
| Opakovateľná presnosť v medzipolohe os Z     | ± 0,05 mm  |
| Pohon, os Y                                  | 2x DGE-25-ZR-KF  |
| Druh pohonu, os Y                            | elektrický<br>Pohon s ozubeným remeňom a s guľôčkovým vedením 2x |
| Medzipoloha, os Y                            | ktorýkoľvek  |
| Zdvih, os - Y                                | 0 ... 1.000 mm   |
| Opakovateľná presnosť v koncovej polohe os Y | ± 0,1 mm   |
| Opakovateľná presnosť v medzipolohe os Y     | ± 0,1 mm   |
| Pohon, os X                                  | DGE-40-ZR-KF   |
| Druh pohonu, os X                            | elektrický<br>Pohon s ozubeným remeňom a s guľôčkovým vedením    |
| Medzipoloha, os X                            | ktorýkoľvek  |
| Zdvih, os - X                                | 0 ... 3.000 mm   |
| Opakovateľná presnosť v koncovej polohe os X | ± 0,1 mm   |
| Opakovateľná presnosť v medzipolohe os X     | ± 0,1 mm   |