


# Pick&Place DHSP-HSP25

číslo dielca: 543049

FESTO

mechanizmus s kulisovým vedením, elektrický, alebo pneumatický pohon pre dva smery pohybu, kompaktné a vysokodynamické. Definované rozhrania pre kyvné a uchopovacie prvky od spol. Festo. Možnosť objednať ako montážnu sadu, alebo ako kompletne zmontovaný celok.

Ak si želáte obdržať nezáväznú cenovú ponuku, prosím kliknite na značku Faxový dopyt.



## údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Zostava	Pick&Place 1.0
Užitočná záťaž	0 ... 1,6 kg
Druh pohonu, os Z	pneumatický
Zdvih, os - Z	20 ... 70 mm
Opakovateľná presnosť v koncovej polohe os Z	± 0,02 mm
Opakovateľná presnosť v medzipolohe os Z	± 0,02 mm
Pohon, os Y	HSP-25
Druh pohonu, os Y	pneumatický
Zdvih, os - Y	52 ... 170 mm
Opakovateľná presnosť v koncovej polohe os Y	± 0,02 mm
Opakovateľná presnosť v medzipolohe os Y	± 0,02 mm