


Zástrčka NECU-M-S-D12G4-C2-ET

číslo dielca: 543109

FESTO

pre modulárny elektrický terminál CPX.



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
podľa normy	EN 61076-2-101 EN 61984
Hmotnosť výrobku	44,3 g
Elektrický prípoj 1	Zástrčka, priama, M12x1, 4-pin, D-kódovaná, tieniteľná
Označovanie zástrčiek	D
Elektrický prípoj 2	Skrutkovacia svorka, tieniteľná
Rozsah pracovného napätia DC	0 ... 250 V
Rozsah pracovného napätia AC	0 ... 250 V
Nárazová pevnosť	2,5 kV
Vlastnosti prenosu	DIN EN 50173 / CAT 5
Prípustný priemer kábla	6 ... 8 mm
Prierez prípojky	0,14 ... 0,75 mm ²
Spôsob ochrany	IP67
Teplota okolia	-25 ... 85 °C
CE-Značka (pozri prehlásenie o zhode)	podľa smernice EU o nízkom napätí
UKCA-značenie (pozri prehlásenie o zhode)	podľa UK predpisov pre elektrické komponenty
LABS - konformita	VDMA24364-B2-L
Materiálový údaj	zhoda s RoHS
Stupeň znečistenia	3
Trieda odolnosti proti korózii KBK	1 - Nízke zaťaženie koróziou
Materiál telesa	Zinkový tlakový odliatok, poniklovaný
Materiál kontaktov zástrčky	Mosadz, pozlátená