

# Axiálna montážna sada EAMM-A-D32-42A

číslo dielca: 543148

★ Základný program

Vhodné pre elektrické pohony.

FESTO



## údajový list

| charakteristický znak     | Hodnota              |
|---------------------------|----------------------|
| montážna poloha           | ľubovoľný            |
| LABS - konformita         | VDMA24364-B2-L       |
| Teplota skladovania       | -25 ... 60 °C        |
| Relatívna vlhkosť vzduchu | 0 - 95 %             |
| Spôsob ochrany            | IP40                 |
| Teplota okolia            | -10 ... 60 °C        |
| Prenosný krútiaci moment  | 1,1 Nm               |
| Hmotnosť výrobku          | 140 g                |
| Kód rozhrania, pohon      | D32A<br>D32B<br>D32C |
| Kód rozhrania, motor in   | 42A                  |
| Materiálový údaj          | zhoda s RoHS         |