

axiálna montážna sada EAMM-A-D32-32B

číslo dielca: 543149

FESTO

Vhodné pre elektrické pohony.



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
montážna poloha	ľubovoľný
Teplota skladovania	-25 ... 60 °C
Relatívna vlhkosť vzduchu	0 - 95 %
Spôsob ochrany	IP40
Teplota okolia	-10 ... 60 °C
Prenosný krútiaci moment	1,6 Nm
Hmotnosť výrobku	150 g
Kód rozhrania, pohon	D32A D32C
Kód rozhrania, motor in	32B
Materiálový údaj	zahŕňa látky obsahujúce LABS zhoda s RoHS