


# Paralélna montážna sada EAMM-U-D32-32B

číslo dielca: 543152

FESTO

Vhodné pre elektrické pohony.



## údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Velkosť	32
montážna poloha	ľubovoľný
Max. počet otáčok	6.000 1/min
Teplota skladovania	-25 ... 60 °C
Relatívna vlhkosť vzduchu	0 - 95 %
Spôsob ochrany	IP40
Teplota okolia	0 ... 50 °C
Hmotnostný moment zotrvačnosti	2,931 kgmm <sup>2</sup>
Hnací moment pri chode naprázdno	0,05 Nm
Prenosný krútiaci moment	1 Nm
Hmotnosť výrobku	300 g
Materiálový údaj	zahŕňa látky obsahujúce LABS