


Axiálna montážna sada EAMM-A-D40-57A

číslo dielca: 543154

★ Základný program

Vhodné pre elektrické pohony.

FESTO



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
montážna poloha	ľubovoľný
LABS - konformita	VDMA24364-B2-L
Teplota skladovania	-25 ... 60 °C
Relatívna vlhkosť vzduchu	0 - 95 %
Spôsob ochrany	IP40
Teplota okolia	-10 ... 60 °C
Prenosný krútiaci moment	6,5 Nm
Hmotnosť výrobku	350 g
Kód rozhrania, pohon	D40A D40B D40C
Kód rozhrania, motor in	57A
Materiálový údaj	zhoda s RoHS