


Paralelná montážna sada EAMM-U-D40-55A

číslo dielca: 543157

FESTO

Vhodné pre elektrické pohony.

Výbehový typ. Dodateľný do 2023. Pre alternatívny produkt - pozrite portál podpory.



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Velkosť	40
montážna poloha	ľubovoľný
Max. počet otáčok	5.000 1/min
LABS - konformita	VDMA24364 - zóna III
Teplota skladovania	-25 ... 60 °C
Relatívna vlhkosť vzduchu	0 - 95 %
Spôsob ochrany	IP40
Teplota okolia	0 ... 50 °C
Hmotnostný moment zotrvačnosti	10,016 kgmm ²
Hnací moment pri chode naprázdno	0,1 Nm
Prenosný krútiaci moment	3 Nm
Hmotnosť výrobku	530 g