


Axiálna montážna sada EAMM-A-D60-70A

číslo dielca: 543161

FESTO

Vhodné pre elektrické pohony.



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
montážna poloha	ľubovoľný
LABS - konformita	VDMA24364-B2-L
Teplota skladovania	-25 ... 60 °C
Relatívna vlhkosť vzduchu	0 - 95 %
Spôsob ochrany	IP40
Teplota okolia	-10 ... 60 °C
Prenosný krútiaci moment	17 Nm
Hmotnosť výrobku	750 g
Kód rozhrania, pohon	D60A D60B D60C
Kód rozhrania, motor in	70A
Materiálový údaj	zhoda s RoHS