


# Paralélna montážna sada EAMM-U-D60-52C

číslo dielca: 543168

FESTO

Vhodné pre elektrické pohony.



## údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Velkosť	63
montážna poloha	ľubovoľný
Max. počet otáčok	4.000 1/min
Teplota skladovania	-25 ... 60 °C
Relatívna vlhkosť vzduchu	0 - 95 %
Spôsob ochrany	IP40
Teplota okolia	0 ... 50 °C
Hmotnostný moment zotrvačnosti	70,5 kgmm <sup>2</sup>
Hnací moment pri chode naprázdno	0,3 Nm
Prenosný krútiaci moment	5,5 Nm
Hmotnosť výrobku	1.630 g
Materiálový údaj	zahŕňa látky obsahujúce LABS