

# Paralelná montážna sada EAMM-U-E24-32B


číslo dielca: 543225

Výbehový typ

FESTO

Vhodné pre elektrické pohony.

Výbehový typ. Dodateľný do 2019. Pre alternatívny produkt - pozrite portál podpory.



## údajový list

| charakteristický znak            | Hodnota                      |
|----------------------------------|------------------------------|
| Velkosť                          | 18                           |
| montážna poloha                  | ľubovoľný                    |
| Max. počet otáčok                | 3.000 1/min                  |
| Teplota skladovania              | -25 ... 60 °C                |
| Relatívna vlhkosť vzduchu        | 0 - 95 %                     |
| Spôsob ochrany                   | IP40                         |
| Teplota okolia                   | 0 ... 50 °C                  |
| Hmotnostný moment zotrvačnosti   | 3,016 kgmm <sup>2</sup>      |
| Hnací moment pri chode naprázdno | 0,05 Nm                      |
| Prenosný krútiaci moment         | 1 Nm                         |
| Hmotnosť výrobku                 | 240 g                        |
| Materiálový údaj                 | zahŕňa látky obsahujúce LABS |