


Paralelná montážna sada EAMM-U-E32-42B

číslo dielca: 543228

FESTO

Vhodné pre elektrické pohony.



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Velkosť	25
montážna poloha	ľubovoľný
Max. počet otáčok	3.000 1/min
Teplota skladovania	-25 ... 60 °C
Relatívna vlhkosť vzduchu	0 - 95 %
Spôsob ochrany	IP40
Teplota okolia	0 ... 50 °C
Hmotnostný moment zotrvačnosti	10,22 kgmm ²
Hnací moment pri chode naprázdno	0,1 Nm
Prenosný krútiaci moment	3 Nm
Hmotnosť výrobku	660 g
Materiálový údaj	zahŕňa látky obsahujúce LABS