


# Paralelná montážna sada EAMM-U-E48-52C

číslo dielca: 543233

FESTO

Vhodné pre elektrické pohony.



## údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Velkosť	40
montážna poloha	ľubovoľný
Max. počet otáčok	3.000 1/min
Teplota skladovania	-25 ... 60 °C
Relatívna vlhkosť vzduchu	0 - 95 %
Spôsob ochrany	IP40
Teplota okolia	0 ... 50 °C
Hmotnostný moment zotrvačnosti	71,138 kgmm <sup>2</sup>
Hnací moment pri chode naprázdno	0,3 Nm
Prenosný krútiaci moment	5,5 Nm
Hmotnosť výrobku	1.800 g
Materiálový údaj	zahŕňa látky obsahujúce LABS