


# Plastová hadica PEN-4X0,75-SW

číslo dielca: 543240

FESTO

kalibrovaná na vonkajší priemer, vhodná pre rýchlospojky QS, závitové spojky CN- a CK-, Polyetylén (nevhodné pre použitie v potravinárstve).



## údajový list

| charakteristický znak                  | Hodnota  |
|--|--|
| Vonkajší priemer                       | 4 mm   |
| Príslušný polomer zahnutia pre prietok | 20 mm  |
| Vnútorný priemer                       | 2,7 mm   |
| Min. polomer ohybu                     | 10 mm  |
| Vlastnosti hadíc                       | Suitable for energy chains   |
| Pracovný tlak závislý od teploty       | -0,095 ... 1 MPa   |
| Teplotne závislý pracovný tlak         | -0,95 ... 10 bar   |
| Pracovný tlak závislý od teploty       | -13,775 ... 145 psi  |
| Poznámka k prevádzkovému tlaku         | Voda: max. 0,6 MPa pri 0 - 50 °C   |
| Osvedčenie                             | TÜV  |
| Oddelenie vydávajúce certifikát        | B 013277 0506 00   |
| Pracovné médium                        | Stlačený vzduch podľa ISO8573-1:2010 [7:-:-]<br>Voda (kvapalná, bez ľadu)  |
| LABS - konformita                      | VDMA24364-B2-L   |
| Trieda čistoty                         | Tento produkt je statický objekt, preto pri správnom použití nie je možná aktívna tvorba častočiek.<br>Pred použitím produktu v čistom prostredí ho vyčistite a zaistite správnu inštaláciu. |
| Teplota okolia                         | -30 ... 60 °C  |
| Hmotnosť výrobku podľa dĺžky           | 0,00643 kg/m   |
| Pneumatická prípojka                   | pre nástrčnú rýchlospojku vonkajší priemer 4mm<br>pre nástrčnú dutinku, vnútorný priemer 3mm s maticou<br>pre nástrčnú dutinku, vnútorný priemer 3mm   |
| Farba                                  | čierny   |
| Tvrdosť podľa Shore                    | D 52 +/-3  |
| Materiálový údaj                       | zhoda s RoHS   |
| Materiál hadice                        | PE   |