


Spojovací diel KVI-CP-3-SSD

číslo dielca: 543252

FESTO

s prechodkou cez stenu rozvádzača.



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Typ upevnenia	s vonkajším závitom
Hmotnosť výrobku	48 g
Elektrická prípojka	5-pólový zásuvka Priama zásuvka / priama zástrčka M9 Zástrčka
Rozsah pracovného napätia DC	60 V
Spôsob ochrany	IP65 IP67
Teplota okolia	-20 ... 80 °C
LABS - konformita	VDMA24364-B2-L
Trieda odolnosti proti korózii KBK	2 - Mierne zaťaženie koróziou
Materiál telesa	Mosadz poniklované
Materiál tesnení	NBR
montážna poloha	ľubovoľný