



Platňa regulátora VMPA2-B8-R3C2-C-10

číslo dielca: 543344

FESTO



údajový list

| charakteristický znak | Hodnota |
|---|---|
| Šírka | 21 mm |
| montážna poloha | ľubovoľný |
| Pneumatické zrežazenie, zvislé | Tlakový regulátor pre 4 |
| Funkcia regulátora | konštantný výstupný tlak so sekundárnym odvzdušnením |
| voliteľný manometer | možná |
| Oblasť regulácie tlaku | 2 ... 8,5 bar |
| Vstupný tlak 1 | 0,5 ... 10 bar |
| Pracovné médium | Stlačený vzduch podľa ISO8573-1:2010 [7:4:4] |
| Poznámka k ovládaciemu a riadiacemu médiu | Možná prevádzka s mazaním (pre ďalšiu prevádzku požadovaná) |
| Trieda odolnosti proti korózii KBK | 1 - Nízke zaťaženie koróziou |
| LABS - konformita | VDMA24364-B1/B2-L |
| Spôsob ochrany | IP65 podľa IEC 60529 |
| Teplota okolia | -5 ... 50 °C |
| Max. uťahovací krútiaci moment | 0,65 Nm |
| Hmotnosť výrobku | 180 g |
| Spôsob upevnenia výškového zrežazenia | na dosku pre zrežazenie |
| Prípojka manometra | s pridrživaciou svorkou |
| Materiálový údaj | zhoda s RoHS |
| Materiál ovládacieho panelu | PA |
| Materiál tesnení | NBR |
| Materiál telesa regulátora | PA |