



Platňa regulátora VMPA2-B8-R7C2-C-10

číslo dielca: 543348

FESTO



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Šírka	21 mm
montážna poloha	ľubovoľný
Pneumatické zrežazenie, zvislé	Regulátor tlaku pre 4, reverzný
Funkcia regulátora	konštantný výstupný tlak so sekundárnym odvzdušnením
voliteľný manometer	možná
Oblasť regulácie tlaku	0,5 ... 8,5 bar
Vstupný tlak 1	0,5 ... 10 bar
Pracovné médium	Stlačený vzduch podľa ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Poznámka k ovládaciemu a riadiacemu médiu	Možná prevádzka s mazaním (pre ďalšiu prevádzku požadovaná)
Trieda odolnosti proti korózii KBK	1 - Nízke zaťaženie koróziou
LABS - konformita	VDMA24364-B1/B2-L
Spôsob ochrany	IP65 podľa IEC 60529
Teplota okolia	-5 ... 50 °C
Max. uťahovací krútiaci moment	0,65 Nm
Hmotnosť výrobku	180 g
Spôsob upevnenia výškového zrežazenia	na dosku pre zrežazenie
Prípojka manometra	s pridrživaciou svorkou
Materiálový údaj	zhoda s RoHS
Materiál ovládacieho panelu	PA
Materiál tesnení	NBR
Materiál telesa regulátora	PA