

Multipólový uzol VABE-S6-1LF-C-M1-C36N

číslo dielca: 543413

FESTO

pre ventilový terminál VTSA a VTSA-F.



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
podľa normy	EN 61984
montážna poloha	ľubovoľný
Max. počet miest na ventily	16 pri bistabilných ventiloch 32 pri monostabilných ventiloch
Max. celkový prúd	6 A
Menovité prevádzkové napätie DC	24 V
Nárazová pevnosť	1,5 kV
Prúdová zaťažiteľnosť pri 40°C	1 A
Stupeň znečistenia	3
Dovolená odchýlka napätia	+/- 10 %
CE-Značka (pozri prehlásenie o zhode)	podľa smernice EU o nízkom napätí
UKCA-značenie (pozri prehlásenie o zhode)	podľa UK predpisov pre elektrické komponenty
Trieda odolnosti proti korózii KBK	0 - Bez zaťaženia koróziou
LABS - konformita	VDMA24364-B1/B2-L
Spôsob ochrany	IP65 NEMA 4
Teplota okolia	-5 ... 50 °C
Hmotnosť výrobku	540 g
Elektrické ovládanie	Multipól
Elektrická prípojka	zásuvka / svorková lišta
Materiál krytu	PA
Materiál telesa	Hliníkový tlakový odliatok