


# Multipólový uzol VABE-S6-1LF-C-M1-R19

číslo dielca: 543415

FESTO

pre ventilový terminál VTSA a VTSA-F.



## údajový list

charakteristický znak	Hodnota
montážna poloha	ľubovoľný
Max. počet miest na ventily	16 pri monostabilných ventiloch 8 pri bistabilných ventiloch
Menovité prevádzkové napätie DC	24 V
Dovolená odchýlka napätia	+/- 10 %
Trieda odolnosti proti korózii KBK	0 - Bez zaťaženia koróziou
LABS - konformita	VDMA24364-B1/B2-L
Spôsob ochrany	IP65 NEMA 4
Teplota okolia	-5 ... 50 °C
Hmotnosť výrobku	539 g
Elektrické ovládanie	Multipól
Elektrická prípojka	19 - pólový Zástrčka podľa CNOMO E03.62.530.N
Materiál krytu	PA
Materiál telesa	Hliníkový tlakový odliatok