


Spojka EAMC-30-32-8-8

číslo dielca: 543422

FESTO



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Priemer držiaka 1	8 mm
Priemer držiaka 2	8 mm
Velkosť	30
Menovitá dĺžka	32 mm
montážna poloha	ľubovoľný
Max. počet otáčok	8.000 1/min
LABS - konformita	VDMA24364-B2-L
Teplota skladovania	-25 ... 60 °C
Relatívna vlhkosť vzduchu	0 - 95 %
Teplota okolia	-25 ... 60 °C
Hmotnostný moment zotrvačnosti	5,87 kgmm ²
Prenosný krútiaci moment	12,5 Nm
Hmotnosť výrobku	48 g
Materiálový údaj	zhoda s RoHS