

obslužný prístroj FED-301


číslo dielca: 543438

Výbehový typ

FESTO

Displej a ovládací jednotka s grafickou LCD obrazovkou na pripojenie k PLC systémom.

Výbehový typ. Dodateľný do 2017. Pre alternatívny produkt - pozrite portál podpory.



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Zástavbová hĺbka	61 mm
Výška	109 mm
Dĺžka	149 mm
Max. hrúbka predného panelu	5 mm
Užívateľská pamäť	512 kByte
Reálny čas	áno
Zoznamy udalostí	256
Pamäť receptov	32 kByte
Poplachy	1.024
Ochýľka reálneho času	130 s / mesiac
Počet farieb	čierna/biela
Počet systémových LED	4
Zobrazenie	Monochromatický LCD
Vlastnosť display-a	Touchscreen
Veľkosť display-a	3,8"
Záložná batéria	3 V / 270 mA Lithium
Rozsah pracovného napätia DC	18 ... 30 V
Rozlíšenie displeja	1/4 VGA, 320x240 Pixel
Menovité prevádzkové napätie DC	24 V
Spotreba prúdu pri menovitom prevádzkovom napätí	0,4 A
CE-Značka (pozri prehlásenie o zhode)	podľa smernice EU-EMV
Teplota skladovania	-20 ... 70 °C
Relatívna vlhkosť vzduchu	5 - 85 % nekondenzujúci
Spôsob ochrany	IP65 spredu, IP20 zozadu
Teplota okolia	0 ... 50 °C
Osvedčenie	c UL us - Listed (OL) RCM Mark
Hmotnosť výrobku	1.000 g
AUX - rozhranie	Sub-D 9-pinový zásuvka
PC rozhranie	RS232 Sub-D 15-pinový Zástrčka
Programovacie rozhranie	9,6 - 38,4 kBd
PLC rozhranie	RS232 Sub-D 15-pinový Zástrčka
Ethernet-Rozhranie	voliteľné, 10 MBd
Typ upevnenia	inštalácia do čelného panelu
Programovací softvér	FED Designer 6.06, alebo vyššia