


# Manometer PAGN-26-16-P10

číslo dielca: 543487

FESTO

s ukazovateľom v bar a psi.



## údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Oblasť zobrazenia [bar]	0 ... 16 bar
Rozsah zobrazenia	0 ... 232 psi
Nominálna veľkosť manometra	26
Konštrukčné vyhotovenie	Manometer s valcovou pružinou
Typ upevnenia	zabudovanie vedenia
Pracovné médium	Inertné plyny neutrálne kvapaliny
Pracovný tlak Mpa	0 ... 1,6 MPa
Pracovný tlak	0 ... 16 bar 0 ... 232 psi
faktor striedavého zaťaženia	0,66
Trieda presnosti rozmerov	4
Spôsob ochrany	IP43 NEMA 4
Teplota média	-20 ... 60 °C
Teplota okolia	-20 ... 60 °C
LABS - konformita	VDMA24364-B1/B2-L
Materiálový údaj	zhoda s RoHS
Poloha prípojky	zadná strana centrická
Pneumatická prípojka	Patróna 10 mm
Materiály v kontakte s médium	Mosadz
Materiál závitového čapu	Mosadz
Materiál telesa	PA
Materiál okienka	PS
Farba púzdra	čierny
Hmotnosť výrobku	15 g
Poznámka k ovládaciemu a riadiacemu médiu	žiadene acetýlén žiadene kyslík
Stupnica	dvojitá stupnica Bar (Externých) psi (vnútorný)