



Škrtiaca doska VABF-S3-2-F1B1-C

číslo dielca: 543603

FESTO

pre ventilový terminál VDMA-01/02, pripojovací obrazec podľa 15407-1,
pre montáž medzi základovú dosku a ventil, na škrtenie vzduchu na
odfukoch 3 a 5 daného ventilu.



údajový list

| charakteristický znak | Hodnota |
|---|---|
| Šírka | 18 mm |
| podľa normy | ISO 15407-1 |
| montážna poloha | ľubovoľný |
| Pneumatické zreženie, zvislé | Škrtiaca doska, škrtenie odvetrávania |
| Pracovný tlak | -0,9 ... 10 bar |
| Pracovné médium | Stlačený vzduch podľa ISO8573-1:2010 [7:4:4] |
| Poznámka k ovládaciemu a riadiacemu médiu | Možná prevádzka s mazaním (pre ďalšiu prevádzku požadovaná) |
| Trieda odolnosti proti korózii KBK | 0 - Bez zaťaženia koróziou |
| LABS - konformita | VDMA24364-B1/B2-L |
| Spôsob ochrany | IP65 NEMA 4 |
| Teplota okolia | -5 ... 50 °C |
| Hmotnosť výrobku | 228 g |
| Spôsob upevnenia výškového zreženia | na dosku pre zreženie na dosku pre samostatné pripojenie |
| Materiálový údaj | zhoda s RoHS |
| Materiál telesa | Hliníkový tlakový odliatok |