



Škrtiaca doska VABF-S3-1-F1B1-C

číslo dielca: 543604

FESTO

pre ventilový terminál VDMA-01/02, pripojovací obrazec podľa 15407-1,
pre montáž medzi základovú dosku a ventil, na škrtenie vzduchu na
odfukoch 3 a 5 daného ventilu.



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Šírka	26 mm
podľa normy	ISO 15407-1
montážna poloha	ľubovoľný
Pneumatické zreženie, zvislé	Škrtiaca doska, škrtenie odvetrávania
Pracovný tlak	-0,9 ... 10 bar
Pracovné médium	Stlačený vzduch podľa ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Poznámka k ovládaciemu a riadiacemu médiu	Možná prevádzka s mazaním (pre ďalšiu prevádzku požadovaná)
Trieda odolnosti proti korózii KBK	0 - Bez zaťaženia koróziou
LABS - konformita	VDMA24364-B1/B2-L
Spôsob ochrany	IP65 NEMA 4
Teplota okolia	-5 ... 50 °C
Hmotnosť výrobku	320 g
Spôsob upevnenia výškového zreženia	na dosku pre zreženie na dosku pre samostatné pripojenie
Materiálový údaj	zhoda s RoHS
Materiál telesa	Hliníkový tlakový odliatok