


membránový sušič vzduchu MS6-LDM1-3/8-P40

číslo dielca: 543648

FESTO

Redukovaný rosný bod, s kovovou miskou, prietok zľava doprava.

Pozor: Na zabezpečenie bezporuchovej prevádzky zariadenia je potrebná filtrácia pracovného vzduchu mikrofiltrom 0,01µm (Zostatkové nečistoty < 0,1µm, zostatkový obsah oleja < 0,1 mg/kubický meter)



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Velkosť	6
Typový rad	MS
montážna poloha	vertikálny +/- 5°
Konštrukčné vyhotovenie	Membránová sušička
Pracovný tlak	3 ... 12,5 bar
Štandardný menovitý prietok	400 l/min
Pracovné médium	Stlačený vzduch podľa ISO8573-1:2010 [1:4:2]
Poznámka k ovládaciemu a riadiacemu médiu	Nie je možná prevádzka s mazaním
Tlakový rosný bod - pokles	20 K
Trieda odolnosti proti korózii KBK	2
Teplota skladovania	-20 ... 60 °C
Stupeň čistoty vzduchu na výstupe	Stlačený vzduch podľa ISO8573-1:2010 [1:3:2]
Teplota média	2 ... 50 °C
Teplota okolia	2 ... 50 °C
Hmotnosť výrobku	1,3 kg
Typ upevnenia	Voliteľný: zabudovanie vedenia s príslušenstvom
Pneumatická prípojka 1	G3/8
Pneumatická prípojka 2	G3/8
Materiálový údaj	zhoda s RoHS
Materiálová informácia pre skriňu	Hliníkový tlakový odliatok
Materiálová informácia pre šálku	Hliníková tvárna zliatina