

Membránová sušička vzduchu LDM1-D-MAXI-1000

FESTO


číslo dielca: 543666

Classic - nepoužívať pre nové projekty

bez závitových pripojovacích dosiek so závitovými čapmi FRB, pre suchý a čistý stlačený vzduch.

Pozor: Na zabezpečenie bezporuchovej prevádzky zariadenia je potrebná filtrácia pracovného vzduchu mikrofiltrom 0,01µm (Zostatkové nečistoty < 0,1µm, zostatkový obsah oleja < 0,1 mg/kubický meter)

Moderné alternatívy nájdete pomocou zadania prvých štyroch znakov objednávacieho kódu do vyhľadávacieho poľa.



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Velkosť	Maxi
Typový rad	D
montážna poloha	vertikálny +/- 5°
Konštrukčné vyhotovenie	Membránová sušička
Pracovný tlak	3 ... 12,5 bar
Štandardný menovitý prietok	1.000 l/min
Pracovné médium	Trieda kvality vzduchu 1:7:1 podľa DIN ISO 8573-1
Tlakový rosný bod - pokles	17 K
Trieda odolnosti proti korózii KBK	2 - Mierne zaťaženie koróziou
LABS - konformita	VDMA24364-B1/B2-L
Teplota skladovania	-20 ... 60 °C
Teplota média	2 ... 50 °C
Teplota okolia	2 ... 50 °C
Hmotnosť výrobku	2.100 g
Typ upevnenia	s príslušenstvom
Materiál telesa	Zinkový odlíatok odliaty pod tlakom
Materiál nádoby	Hliníková tvárna zliatina