

Prípojovací blok CPE10-PRS-1/4-5

číslo dielca: 543824

Classic - nepoužívať pre nové projekty

pre CPE-ventily.

Moderné alternatívy nájdete pomocou zadania prvých štyroch znakov
objednávacieho kódu do vyhľadávacieho poľa.

FESTO



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Sieťový modul	16 mm
montážna poloha	ľubovoľný
Max. počet miest na ventily	5
Max. počet tlakových zón	2
Tlak prasknutia	5 MPa
Tlak pri roztrhnutí	50 bar
Tlak roztrhnutia	725 psi
Pracovný tlak Mpa	-0,09 ... 1 MPa
Pracovný tlak	-0,9 ... 10 bar
Trieda odolnosti proti korózii KBK	2 - Mierne zaťaženie koróziou
LABS - konformita	VDMA24364-B1/B2-L
Teplota média	-5 ... 50 °C
Teplota okolia	-5 ... 50 °C
Maximálny ťahovací moment na upevnenie ventilu	1,2 Nm
Hmotnosť výrobku	275 g
Typ pripojenia, prípojovací blok	s priebežným vŕtaním
Typ upevnenia ventilu	s vnútorným závitom
Pneumatická prípojka 1	G1/4
Pneumatická prípojka 3	G1/4
Pneumatická prípojka 5	G1/4
Materiálový údaj	zhoda s RoHS
Materiál prípojovacej lišty	Hliníková tvárna zliatina