

# Prípojovací blok CPE10-PRS-1/4-8

číslo dielca: 543827

Classic - nepoužívať pre nové projekty

pre CPE-ventily.

Moderné alternatívy nájdete pomocou zadania prvých štyroch znakov  
objednávacieho kódu do vyhľadávacieho poľa.

FESTO



## údajový list

| charakteristický znak                          | Hodnota                       |
|--|-------------------------------|
| Sieťový modul                                  | 16 mm                         |
| montážna poloha                                | ľubovoľný                     |
| Max. počet miest na ventily                    | 8                             |
| Max. počet tlakových zón                       | 2                             |
| Tlak prasknutia                                | 5 MPa                         |
| Tlak pri roztrhnutí                            | 50 bar                        |
| Tlak roztrhnutia                               | 725 psi                       |
| Pracovný tlak Mpa                              | -0,09 ... 1 MPa               |
| Pracovný tlak                                  | -0,9 ... 10 bar               |
| Trieda odolnosti proti korózii KBK             | 2 - Mierne zaťaženie koróziou |
| LABS - konformita                              | VDMA24364-B1/B2-L             |
| Teplota média                                  | -5 ... 50 °C                  |
| Teplota okolia                                 | -5 ... 50 °C                  |
| Maximálny ťahovací moment na upevnenie ventilu | 1,2 Nm                        |
| Hmotnosť výrobku                               | 419 g                         |
| Typ pripojenia, prípojovací blok               | s priebežným vŕtaním          |
| Typ upevnenia ventilu                          | s vnútorným závitom           |
| Pneumatická prípojka 1                         | G1/4                          |
| Pneumatická prípojka 3                         | G1/4                          |
| Pneumatická prípojka 5                         | G1/4                          |
| Materiálový údaj                               | zhoda s RoHS                  |
| Materiál prípojovacej lišty                    | Hliníková tvárna zliatina     |