



# bezdotykový spínač SME-8M-DS-24V-K-0,3-M5D

číslo dielca: 543864

FESTO

elektrický, s jazyčkovým relé, pre pohony s drážkou na snímače 8,  
montáž zhora, so zástrčkou M5.



## údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Osvedčenie	C-Tick c UL us - Listed (OL)
CE-Značka (pozri prehlásenie o zhode)	podľa smernice EU-EMV
Materiálový údaj	Bez medi a PTFE zhoda s RoHS
princíp merania	magnetický jazýček
Teplota okolia	-40 ... 70 °C
Spínací výstup	kontaktný, bipolárny
Funkcia spínacieho prvku	spínač
Max. výstupný prúd	500 mA
Max. výstupný prúd v upevňovacích sadách	80 mA
Max. spínací výkon AC	10 VA
Max. spínací výkon DC	10 W
Max. spínací výkon DC v upevňovacích sadách	2,4 W
Max. spínací výkon AC v upevňovacích sadách	2,4 VA
Pokles napätia	1,17 V
Odolnosť voči skratu	nie
Odolnosť voči preťaženiu	nie je k dispozícii
Rozsah pracovného napätia AC	5 ... 30 V
Rozsah pracovného napätia DC	5 ... 30 V
Ochrana proti prepólovaniu	nie
Elektrická prípojka	kábel so zástrčkou M5x0,5 3-pólový otočný závit
Prípojka výstupného smeru	pozdĺž
Testovacie podmienky kábla	Nosič energií: 5 Millionov cyklov, Polomer ohnutia 75 mm Ohybová pevnosť podľa noriem Festo, podmienky skúšok na vyžiadanie Podmienky testovania na vyžiadanie
Dĺžka kábla	0,3 m
Vlastnosť vedenia	Štandard + nosič energií
Materiálová informácia pre opláštenie kábla	TPE-U(PU) Odolné proti oleju
Typ upevnenia	zaskrutkované napevno nasunuteľné do drážky zhora
Hmotnosť výrobku	6,3 g
Materiálová informácia pre skriňu	poniklované Mosadz PA TPE-U(PU) vysokolegovaná nehrdzavejúca oceľ
Teplota okolia pri pohyblivom uložení kábla	-5 ... 70 °C
Spôsob ochrany	IP65 IP68