


bezdotykový spínač SMT-8M

číslo dielca: 543893

FESTO

magnetický, bezkontaktný, pre T drážku.
Minimálne objednávacie množstvo 10 Ks



údajový list

Celkový dátový list - Jednotlivé hodnoty závisia od Vašej konfigurácie.

charakteristický znak	Hodnota
Osvedčenie	C-Tick c UL us - Listed (OL)
CE-Značka (pozri prehlásenie o zhode)	podľa smernice EU-EMV podľa smernice EU - Ex-ochrana (ATEX)
Materiálový údaj	Bez medi a PTFE zhoda s RoHS
princíp merania	Odolný proti zmagnetizovaniu
Teplota okolia	-20 ... 70 °C
Spínací výstup	NPN PNP bezkontaktný 2-drátový
Funkcia spínacieho prvku	Otvárač spínač
Max. výstupný prúd	80 ... 100 mA
Odolnosť voči skratu	taktovací
Odolnosť voči preťaženiu	použiteľný
Rozsah pracovného napätia DC	8 ... 30 V
Ochrana proti prepólovaniu	pre všetky elektrické prípojky
Prípojka výstupného smeru	pozdĺž
Dĺžka kábla	0,2 ... 30 m
Typ upevnenia	zaskrutkované napevno nasunuteľné do drážky zhora
Teplota okolia pri pohyblivom uložení kábla	-5 ... 70 °C
Spôsoby ochrany	IP65 IP68