



# Prevodník signálu SVE4-IS-R-HM8-2N-M8

číslo dielca: 544221

FESTO

konvertuje analogový výstupný signál snímača na digitálne výstupy.



## údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Osvedčenie	RCM Mark c UL us - Listed (OL)
UL-teplota okolia	-20 ... 60 °C
CE-Značka (pozri prehlásenie o zhode)	podľa smernice EU-EMV podľa EU-RoHS-RL
UKCA-značenie (pozri prehlásenie o zhode)	podľa UK predpisov pre EMC podľa UK RoHS predpisov
Materiálový údaj	zhoda s RoHS
Rozsah signálu	0 - 20 mA +/-0,6 mA
Teplota okolia	-20 ... 70 °C
Spínací výstup	2xNPN
Spínacia funkcia	voľne programovateľný
Funkcia spínacieho prvku	prepínací
Odolnosť voči skratu	taktovací
Odolnosť voči preťaženiu	použiteľný
Rozsah pracovného napätia DC	10 ... 30 V
Elektrický prípoj 1, typ prípoja	zásuvka
Elektrický prípoj 1, pripojovacia technika	M8x1, kódovanie A podľa EN 61076-2-104
Elektrický prípoj 1, počet pólov/žíl	4
Elektrický prípoj 1, spôsob upevnenia	Poistenie skrutky
Elektrický prípoj 2, typ prípoja	Zástrčka
Elektrický prípoj 2, pripojovacia technika	M8x1, kódovanie A podľa EN 61076-2-104
Elektrický prípoj 2, počet pólov/žíl	4
Elektrický prípoj 2, spôsob upevnenia	Poistenie skrutky
Hmotnosť výrobku	19 g
Materiál telesa	ABS
možnosti nastavenia	Teach-In
Spôsob ochrany	IP65
Trieda odolnosti proti korózii KBK	2 - Mierne zaťaženie koróziou
LABS - konformita	VDMA24364-B2-L