



nástrčné T-spojenie NEDU-M8D3-M8T4

číslo dielca: 544391

FESTO



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
montážna poloha	ľubovoľný
Počet pripojení	100
Rozsah pracovného napätia AC	32 V
Rozsah pracovného napätia DC	32 V
Menovité prevádzkové napätie AC	32 V
Menovité prevádzkové napätie DC	32 V
Prúdová zaťažiteľnosť	2 A
Trieda odolnosti proti korózii KBK	2
Teplota skladovania	-25 ... 85 °C
Spôsob ochrany	IP65 IP67
Teplota okolia	-25 ... 85 °C
Max. uťahovací krútiaci moment	0,3 Nm
Hmotnosť výrobku	9,5 g
Elektrická prípojka	podľa EN 60947-5-2 Zástrčka / zásuvka M8x1 / M8x1 4-pinový / 3-pinový
Typ upevnenia	zaskrutkovateľné
Farba púzdra	čierny
Materiálová informácia pre prevlečnú maticu	Mosadz chrómované poniklované
Materiálový údaj	Bez medi a PTFE
Materiálová informácia pre skriňu	PA
Materiálová informácia pre zverné kontakty	Mosadz pozlátený