


zásuvka kábla NECU-M8G4

číslo dielca: 544392

FESTO



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Prípustný priemer kábla	3,5 ... 5 mm
podľa normy	EN 61984
montážna poloha	ľubovoľný
Počet pripojení	500
Rozsah pracovného napätia AC	0 ... 30 V
Rozsah pracovného napätia DC	0 ... 30 V
Nárazová pevnosť	0,8 kV
Prúdová zaťažiteľnosť	3 A
Stupeň znečistenia	3
Trieda odolnosti proti korózii KBK	2
Teplota skladovania	-40 ... 80 °C
Spôsob ochrany	IP67
Teplota okolia	-40 ... 80 °C
Max. uťahovací moment, zástrčka	0,3 Nm
Hmotnosť výrobku	9,5 g
Prierez pripojky	0,14 ... 0,5 mm ²
Elektrická prípojka	priamy zásuvka M8x1 4-pólový
Typ upevnenia	s ryhovanou maticou
Farba púzdra	čierny
Materiálová informácia pre prevlečnú maticu	Mosadz poniklované
Materiálový údaj	zhoda s RoHS
Materiálová informácia pre skriňu	CuZn-poniklované PBT
Materiálová informácia pre zverné kontakty	Mosadz pozlátený