


# Unášač FKC-50/63

číslo dielca: 545240

FESTO

pre lineárny pohon DGC-G.



## údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Velkosť	50/63
Radiálna odchýlka +/-	4 mm
Trieda odolnosti proti korózii KBK	2 - Mierne zaťaženie koróziou
LABS - konformita	VDMA24364-B1/B2-L
Teplota okolia	-10 ... 60 °C
Krátkodobé maximálne prípustné zaťaženie v smere sily +/-	5.000 N
Dlhodobé maximálne prípustné zaťaženie v smere sily +/-	5.000 N
Hmotnosť výrobku	1.200 g
Materiálový údaj	zhoda s RoHS
Materiál čapu	vysokolegovaná oceľ
Materiál kĺbu	vysokolegovaná oceľ
Materiál závitového dielu	Oceľ
Materiál dosky	Hliníkový odliatok
Materiál poistky	pružinová oceľ