


Napájacia doska VMPAF-FB-SP-V

číslo dielca: 545349

Výbehový typ

FESTO

[Výbehový typ. Dodateľný do 2019. Pre alternatívny produkt - pozrite portál podpory.](#)



údajový list

| charakteristický znak | Hodnota |
|------------------------------------|------------------------------|
| Šírka | 21 mm |
| montážna poloha | ľubovoľný |
| Menovité prevádzkové napätie DC | 24 V |
| Dovolená odchýlka napätia | +/- 25 % |
| Trieda odolnosti proti korózii KBK | 1 - Nízke zaťaženie koróziou |
| Spôsob ochrany | IP65 |
| Teplota okolia | -5 ... 50 °C |
| Elektrická prípojka | M18 3-pólový |
| Materiálový údaj | zhoda s RoHS |
| Material supply plate | Hliníkový tlakový odliatok |