


prípájacia doska VMPA1-IC-AP-S-1-EX2

číslo dielca: 545448

FESTO

pre ventilový terminál MPA-S.



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Šírka	20,2 mm
Dĺžka	107,3 mm
Sieťový modul	10,5 mm
Pracovný tlak	3 ... 8 bar
Riadiaci tlak	3 ... 8 bar
ATEX- kategória plyn	II 3G
Výbušné prostredie - ochrana proti vznieteniu: Plyn	Ex nA II T4 X
ATEX- kategória prach	II 3D
Výbušné prostredie - ochrana proti vznieteniu: Prach	Ex tD A22 IP54 T95°C X
Ex-Teplota okolia	-5°C ≤ Ta ≤ +50°C
Trieda odolnosti proti korózii KBK	0
Teplota okolia	-5 ... 50 °C
Elektrická prípojka	Zástrčka M8
Typ upevnenia pripojovacej dosky	s priebežným vŕtaním
Odfuk riadiaceho vzduchu - prípojka 82/84	M5
Pneumatická prípojka 1	M7
Pneumatická prípojka 2	M7
Pneumatická prípojka 3	M7
Pneumatická prípojka 4	M7
Pneumatická prípojka 5	M7
Materiálový údaj	zhoda s RoHS
Materiálová informácia pre pripájaciu dosku	Hliníkový tlakový odliatok