


# prípojovacia lišta VABM-B6-E-G14-7

číslo dielca: 545817

FESTO

pre magnetický ventil VUVB.



## údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Sieťový modul	21 mm
Max. počet miest na ventily	7
Trieda odolnosti proti korózii KBK	2
Max. uťahovací moment, montáž na lištu	1,5 Nm
Maximálny uťahovací moment na upevnenie ventilu	2 Nm
Max. uťahovací moment, montáž na stenu	5 Nm
Hmotnosť výrobku	600 g
Prípojka pomocného riadiaceho vzduchu 12/14	G1/8
Pneumatická prípojka 1	G1/4
Pneumatická prípojka 3	G1/4
Materiálový údaj	Bez medi a PTFE zhoda s RoHS
Materiálová informácia, prípojovacia lišta	Hliníková tvárna zliatina