

adaptér NPFA-A-P18-G18-F

číslo dielca: 545921

FESTO

pre magnetický ventil VUVB.



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
veľkosť zväzku	10
Pracovný tlak	0,9 ... 8 bar
Pracovné médium	Stlačený vzduch podľa ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Poznámka k ovládaciemu a riadiacemu médiu	Možná prevádzka s mazaním (pre ďalšiu prevádzku požadovaná)
Trieda odolnosti proti korózii KBK	2
Teplota okolia	-5 ... 50 °C
Hmotnosť výrobku	20 g
Materiálová informácia pre zaskrutkovací čap	Hliníková tvárna zliatina
Materiálový údaj	Bez medi a PTFE zhoda s RoHS
Materiálová informácia, zaslepovacia skrutka	PA-zosilnený
Materiálová informácia: O krúžok	NBR
Materiálová informácia, rozdeľovací článok	Oceľ