


Kryt NECV-S1W37

číslo dielca: 545974

FESTO

pre ventilový terminál VTSA a VTSA-F, pre vlastnú montáž bez kábla.



údajový list

| charakteristický znak | Hodnota |
|--|--|
| Miesto použitia | Len pre multipólový prípoj ventilového terminálu VTSA/VTSA-F |
| Hmotnosť výrobku | 180 g |
| Elektrický prípoj 1, funkcia | Strana pripojeného zariadenia |
| Elektrický prípoj 1, tvar | hranatý |
| Elektrický prípoj 1, typ prípoja | zásuvka |
| Elektrický prípoj 1, výstup kábla | Uhlová |
| Elektrický prípoj 1, pripojovacia technika | Sub-D |
| Elektrický prípoj 1, počet pólov/žíl | 37 |
| Elektrický prípoj 1, obsadené póly/žily | 37 |
| Elektrický prípoj 1, spôsob upevnenia | 3x skrutka M4 |
| Elektrický prípoj 2, pripojovacia technika | Krimpované kontakty |
| Rozsah pracovného napätia DC | 0 ... 30 V |
| Prúdová zaťažiteľnosť pri 40°C | 2 A |
| Nárazová pevnosť | 1 kV |
| Káblový konektor so závitom | M20x1,5 |
| Priemer kábla | 5 ... 13 mm |
| Nominálny prierez vodiča | 0,08 ... 0,5 mm ² |
| Spôsob ochrany | IP65 NEMA 4 |
| Poznámka ku krytiu | zmontované |
| Teplota okolia | -5 ... 50 °C |
| LABS - konformita | VDMA24364-B1/B2-L |
| Trieda odolnosti proti korózii KBK | 2 - Mierne zaťaženie koróziou |
| Materiál telesa | PA |