

Vákuový sací ventil ISV-M6

číslo dielca: 545997

FESTO

pre udržanie vákuu, ak sa v určitej skupine prísaviek jedna alebo viaceré neobsadia.



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Velkosť	M6
Vhodné pre odľukovací impulz	$\leq 0,8$ MPa ≤ 8 bar
montážna poloha	ľubovoľný
Pracovný tlak Mpa	-95 ... 0 kPa
Pracovný tlak	-0,95 ... 0 bar
Požadovaný sací objem pri -0,05 MPa (-0,5 bar, -7,25 psi)	2 l/min
Pracovné médium	Stlačený vzduch podľa ISO8573-1:2010 [7::-]
Trieda odolnosti proti korózii KBK	2 - Mierne zaťaženie koróziou
LABS - konformita	VDMA24364-B1/B2-L
Teplota okolia	-10 ... 60 °C
Hmotnosť výrobku	14 g
Typ upevnenia	zaskrutkovateľné
Pneumatická prípojka 1	M6
Pneumatická prípojka 2	M6
Materiál pružiny	vysokolegovaná oceľ
Materiál filtra	Spekaný bronz
Materiál telesa	Hliníková tvárna zliatina
Materiál plaváku	POM