

# Elektromagnetický ventil



## VLB-5/4-1/4

FESTO

číslo dielca: 546043

Výbehový typ

Výbehový typ. Dodateľný do 2018. Pre alternatívny produkt - pozrite portál podpory.



### údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Funkcia ventilu	5/4 v kľúčovej polohe zatvorený
Typ ovládania	pneumatický
Šírka	100 mm
Štandardný menovitý prietok	680 l/min
Pracovný tlak	0 ... 10 bar
Konštrukčné vyhotovenie	Tanierová podložka
spôsob návratnosti	mechanická pružina
Menovitá hodnota	7 mm
montážna poloha	ľubovoľný
Riadiaci tlak	0 ... 10 bar
Čas vypnutia	12 ms
Čas zapnutia	10 ms
Pracovné médium	Stlačený vzduch podľa ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Poznámka k ovládaciemu a riadiacemu médiu	Možná prevádzka s mazaním (pre ďalšiu prevádzku požadovaná)
Trieda odolnosti proti korózii KBK	2 - Mierne zaťaženie koróziou
Teplota média	-10 ... 60 °C
Teplota okolia	-5 ... 40 °C
Hmotnosť výrobku	1.580 g
Typ upevnenia	s priebežným vŕtaním
Prípojka riadiaceho vzduchu 12	G1/8
Pneumatická prípojka 1	G1/4
Pneumatická prípojka 2	G1/4
Pneumatická prípojka 3	G1/4
Pneumatická prípojka 4	G1/4
Pneumatická prípojka 5	G1/4
Materiálová informácia pre tesnenia	NBR
Materiálová informácia pre skriňu	Hliníkový tlakový odliatok