

Elektromagnetický ventil



MOFHB-3-3/4

číslo dielca: 546045

Výbehový typ

FESTO

Výbehový typ. Dodateľný do 2018. Pre alternatívny produkt - pozrite portál podpory.



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Funkcia ventilu	3/2 otvorený monostabilný
Typ ovládania	elektrický
Štandardný menovitý prietok	5.170 l/min
Pracovný tlak	1 ... 8 bar
Konštrukčné vyhotovenie	Tanierová podložka
spôsob návratnosti	mechanická pružina
Spôsob ochrany	IP65
Menovitá hodnota	17 mm
montážna poloha	ľubovoľný
Ručné pomocné ovládanie	s aretáciou
Čas vypnutia	100 ms
Čas zapnutia	70 ms
Trieda odolnosti proti korózii KBK	2 - Mierne zaťaženie koróziou
Teplota média	-10 ... 60 °C
Teplota okolia	-5 ... 40 °C
Hmotnosť výrobku	830 g
Odfuk riadiaceho vzduchu - prípojka 84	M5
Pneumatická prípojka 1	G3/4
Pneumatická prípojka 2	G3/4
Pneumatická prípojka 3	G3/4
Materiálová informácia pre tesnenia	NBR
Materiálová informácia pre skriňu	Hliník eloxovaný