



Elektromagnetický ventil

MFHB-2-1/4-B

číslo dielca: 546064

FESTO



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Funkcia ventilu	2/2 zatvorený monostabilný
Typ ovládania	elektrický
Štandardný menovitý prietok	600 l/min
Pracovný tlak	2 ... 8 bar
Konštrukčné vyhotovenie	Tanierová podložka
spôsob návratnosti	mechanická pružina
Spôsob ochrany	IP65
Menovitá hodnota	7 mm
montážna poloha	ľubovoľný
Ručné pomocné ovládanie	s aretáciou
Čas vypnutia	23 ms
Čas zapnutia	12 ms
Trieda odolnosti proti korózii KBK	2 - Mierne zaťaženie koróziou
LABS - konformita	VDMA24364-B1/B2-L
Teplota média	-10 ... 60 °C
Teplota okolia	-5 ... 40 °C
Hmotnosť výrobku	575 g
Odfuk riadiaceho vzduchu - prípojka 84	M5
Pneumatická prípojka 1	G1/4
Pneumatická prípojka 2	G1/4
Materiál tesnení	NBR
Materiál telesa	Hliník eloxovaný