


Rozdeľovač FCK-3-PK-4-N

číslo dielca: 546066

FESTO

Kovové vyhotovenie.



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Menovitá hodnota	3 mm
montážna poloha	ľubovoľný
Pracovný tlak, kompletný rozsah teplôt	0 ... 10 bar
Trieda odolnosti proti korózii KBK	1 - Nízke zaťaženie koróziou
LABS - konformita	VDMA24364-B1/B2-L
Hmotnosť výrobku	10 g
Pneumatická prípojka 1	pre nástrčnú dutinku, vnútorný priemer 4mm s maticou
Pneumatická prípojka 2	pre nástrčnú dutinku, vnútorný priemer 3mm s maticou
Materiál telesa	Hliníková tvárna zliatina