


# Zástrčka spojky KS-PK-4-1/8

číslo dielca: 546074

Výbehový typ

Výbehový typ. Dodateľný do 2023. Pre alternatívny produkt - pozrite portál podpory.

FESTO



## údajový list

| charakteristický znak                     | Hodnota   |
|---|---|
| Menovitá hodnota                          | 3,4 mm  |
| Pracovný tlak                             | -0,95 ... 12 bar  |
| Štandardný menovitý prietok               | 350 l/min   |
| Pracovné médium                           | Stlačený vzduch podľa ISO8573-1:2010 [7:-:-]                |
| Poznámka k ovládaciemu a riadiacemu médiu | Možná prevádzka s mazaním (pre ďalšiu prevádzku požadovaná) |
| Trieda odolnosti proti korózii KBK        | 1 - Nízke zaťaženie koróziou                                |
| LABS - konformita                         | VDMA24364-B1/B2-L   |
| Teplota okolia                            | -10 ... 60 °C   |
| Hmotnosť výrobku                          | 13 g  |
| Pneumatická prípojka                      | PK-4  |