


Modul požadovanej hodnoty MPZ-1-24DC-SGH-6-SW

číslo dielca: 546224

FESTO

pre proporcionálnu techniku.



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Ukazovateľ aktívnej nastavenej hodnoty	žltá LED
Ukazovateľ prevádzkyschopnosti	zelená LED
Rozsah pracovného napätia DC	20 ... 30 V
Vstupný odpor extérne zadávanej žiadanej hodnoty	typ. 100 kOhm
Vstupný odpor zadávanej žiadanej hodnoty	3 kOhm
nastaviteľné výstupné napätie	0 ... 10 V
Príkon pri 24VDC	1,5 W
Max. výstupný prúd	27 mA
Činiteľ zvlnenia	10 %
Napätie, externý vstup žiadanej hodnoty	0 ... 10 V
Napájacie napätie, nastavenie žiadanej hodnoty	10 ... 10,6 V
Napájací prúd, nastavenie žiadanej hodnoty	6 ... 6,36 mA
Potenciometer, externý vstup žiadanej hodnoty	2,5 ... 10 kOhm
Osvedčenie	C-Tick
CE-Značka (pozri prehlásenie o zhode)	podľa smernice EU-EMV
Trieda odolnosti proti korózii KBK	2 - Mierne zaťaženie koróziou
LABS - konformita	VDMA24364-B2-L
Spôsob ochrany	IP20
Teplota okolia	0 ... 60 °C
montážna poloha	ľubovoľný
Hmotnosť výrobku	80 g
Prierez prípojky	2,5 mm ²
Elektrická prípojka	Závitová svorka
Typ upevnenia	s DIN lištou