

Plastová hadica PAN-4X0,75-NT

číslo dielca: 546284

FESTO

kalibrovaná na vonkajší priemer, vysoko teplotne a mechanicky zaťažiteľná.



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Vonkajší priemer	4 mm
Príslušný polomer zahnutia pre prietok	18 mm
Vnútorný priemer	2,9 mm
Min. polomer ohybu	12 mm
Vlastnosti hadíc	Suitable for energy chains
Pracovný tlak závislý od teploty	-0,095 ... 1,5 MPa
Teplotne závislý pracovný tlak	-0,95 ... 15 bar
Pracovný tlak závislý od teploty	-13,775 ... 217,5 psi
Osvedčenie	TÜV
Klasifikácia Maritime	viď certifikát
Oddelenie vydávajúce certifikát	B 013277 0506 00
Pracovné médium	Stlačený vzduch podľa ISO8573-1:2010 [7:-:-]
LABS - konformita	VDMA24364-B2-L
Teplota okolia	-30 ... 80 °C
Hmotnosť výrobku podľa dĺžky	0,006 kg/m
Pneumatická prípojka	pre nástrčnú rýchlospojku vonkajší priemer 4mm pre nástrčnú dutinku, vnútorný priemer 3mm s maticou pre nástrčnú dutinku, vnútorný priemer 3mm
Farba	prírodná
Tvrdosť podľa Shore	D 55 +/-3
Materiálový údaj	zhoda s RoHS
Materiál hadice	TPE-A