


kompaktný valec

ADVU-1"-3/4"-A-P-A

číslo dielca: 546336

FESTO

pre bezdotykové snímanie
koniec piestnice s vonkajším závitom
Matica pre závit piestnice sa dodáva spolu.
Tento výrobok je dodateľný iba od spoločnosti Festo USA.
Výbehový typ. Dodateľný do 2011.



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Zdvih	0,75 "
priemer piesta	1 "
Tlmenie	P: elastické tlmiace krúžky obojstranné
činnosť	dvojčinný
koniec piestnice	vonkajší závit
Pracovný tlak	14,5 ... 145 Psi
Pracovné médium	filtrovaný stlačený vzduch
Trieda odolnosti proti korózii KBK	2
Teplota okolia	-4 ... 176 °F
Nárazová energia v koncových polohách	0,0738 J
Teoretická sila pri 6 bar, spätný tok	56 lbf
Teoretická sila pri 6 bar, tok vpred	66 lbf
Pohyblivá hmotnosť pri zdvihu 0 mm	0,917 oz
Prírastok hmotnosti na 10 mm zdvihu	0,988 oz
Počiatočná hmotnosť pri zdvihu 0 mm	6,349 oz
Súčiniteľ prírastku hmotnosti na 10 mm zdvihu	0,212 oz
Pneumatická prípojka	UNF10-32
pracovný tlak [psi]	14,5 ... 145 psi
Materiálová informácia pre kryt	Hliníková tvárna zliatina
Materiálová informácia pre dynamické tesnenia	TPE-U(PU) NBR
Materiálová informácia pre piestnicu	vysokolegovaná nehrdzavejúca oceľ
Materiálová informácia pre trubicu valca	Hliníková tvárna zliatina