


kompaktný valec

ADVU-5/8"-1/2"-P-A

číslo dielca: 546381

FESTO

pre bezdotykové snímanie
koniec piestnice s vnútorným závitom
Tento výrobok je dodateľný iba od spoločnosti Festo USA.
Výbehový typ. Dodateľný do 2011.



údajový list

| charakteristický znak | Hodnota |
|---|---|
| Zdvih | 0,5 " |
| priemer piesta | 5/8" |
| Tlmenie | P: elastické tlmiace krúžky obojstranné |
| činnosť | dvojčinný |
| koniec piestnice | vnútorný závit |
| Pracovný tlak | 17,4 ... 145 Psi |
| Pracovné médium | filtrovaný stlačený vzduch |
| Trieda odolnosti proti korózii KBK | 2 |
| Teplota okolia | -4 ... 176 °F |
| Nárazová energia v koncových polohách | 0,0738 J |
| Teoretická sila pri 6 bar, spätný tok | 20 lbf |
| Teoretická sila pri 6 bar, tok vpred | 27 lbf |
| Pohyblivá hmotnosť pri zdvihu 0 mm | 0,423 oz |
| Prírastok hmotnosti na 10 mm zdvihu | 0,529 oz |
| Počiatočná hmotnosť pri zdvihu 0 mm | 3,139 oz |
| Súčiniteľ prírastku hmotnosti na 10 mm zdvihu | 0,141 oz |
| Pneumatická prípojka | UNF10-32 |
| pracovný tlak [psi] | 17,4 ... 145 psi |
| Materiálová informácia pre kryt | Hliníková tvárna zliatina |
| Materiálová informácia pre dynamické tesnenia | TPE-U(PU) NBR |
| Materiálová informácia pre piestnicu | vysokolegovaná nehrdzavejúca oceľ |
| Materiálová informácia pre trubku valca | Hliníková tvárna zliatina |